

## Neuer Filler two für EsCare

**Hamburg, 01.03.2018. Beschädigungen an den Stegen von Fahrtreppen führen bei routinemäßigen Wartungsarbeiten häufig zum Stillstand der gesamten Treppenanlage. Gerade in der kalten Jahreszeit ist der Verschmutzungsgrad hier besonders hoch und führt in stark frequentierten Umgebungen, wie Nahverkehrsverbundorten, Flughäfen und Bahnhöfen zu massiven Beschädigungen der Anlagen.**

Betreiber von Fahrtreppenanlagen setzen daher auf zuverlässige Reparaturmethoden, die schnell, reibungslos und wo möglich im eingebauten Zustand erfolgen können. Zeit ist Geld, jeder hat es eilig und niemand nimmt gern Umwege in Kauf, wenn die Fahrtreppe nicht funktioniert. Da kommt es besonders auf robuste Ausführungen und gute Materialien an. EsCare - die Reparaturmethode von Weber Tec aus Hamburg, hat sich für diese Aufgaben mittlerweile am Markt durchgesetzt und verspricht schnelle Abhilfe und dauerhaft garantierte Mobilität nach erfolgter Reparatur der Stege im eingebauten Zustand.

### Dauerhaftigkeit ist Trumpf!

Fahrtreppen stehen selten still. Oft sind sie 24 Stunden 365 Tage im Jahr im Dauerbetrieb. Dieser Zustand stellt an das Material der Stege besonders hohe Ansprüche. Auf der Interlift im Oktober 2017 präsentierten die Hamburger Dienstleister dem Fachpublikum eine neue Variante, den Filler two. Dieses der Treppenumgebung farblich angegliche neue Reparaturmaterial gliedert sich jetzt noch gefälliger in seine Treppenumgebung ein. Der Grund dafür ist seine graue Färbung, die sich nach der Reparatur des Stegs kaum noch von einem neuen Steg unterscheiden lässt. Das auf der Augsburger Fachmesse vorgestellte

Herausgeber:  
Weber Tec GmbH  
Paracelsusstraße 6  
22147 Hamburg  
Telefon: +49 40 648 91 506  
www.webertec-escalator.de  
E-Mail: info@webertec-escalator.de

Ansprechpartner:  
Mike Weber  
Marketing Kommunikation

Redaktion:  
presigno GmbH  
Unternehmenskommunikation  
Labor Phoenix  
Konrad-Adenauer-Allee 10  
44263 Dortmund  
Telefon: +49 231 532 62 52  
Telefax: +49 231 532 62 53  
www.presigno.de  
E-Mail: pr@presigno.de

Abdruck frei – Beleg erbeten

# PRESSEINFORMATION



neue Testmaterial wurde inzwischen hinreichend von der Dekra geprüft und kann je nach Kundenwunsch ab sofort bei allen Reparaturaufträgen von Weber Tec zum Einsatz kommen.

**(ca. 1.820 Zeichen)**

Herausgeber:  
Weber Tec GmbH  
Paracelsusstraße 6  
22147 Hamburg  
Telefon: +49 40 648 91 506  
www.webertec-escalator.de  
E-Mail: info@webertec-escalator.de

**Ansprechpartner:**  
Mike Weber  
Marketing Kommunikation

**Redaktion:**  
presigno GmbH  
Unternehmenskommunikation  
Labor Phoenix  
Konrad-Adenauer-Allee 10  
44263 Dortmund  
Telefon: +49 231 532 62 52  
Telefax: +49 231 532 62 53  
www.presigno.de  
E-Mail: pr@presigno.de

**Abdruck frei – Beleg erbeten**